

**List tračne pile 27×4150, Zubi po colu: 8/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173850 8/12
GTIN	4045197254443
Razred artikla	16F

Opis**Izvedba:**

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67 – 69 HRC) legiranih kobaltom (M42).

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

Duljina	4150 mm
Debljina	0,9 mm
širina	27 mm

Ozubljenje	combi
Kut nagiba	0 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile