



List tračne pile 34×5090, Zubi po colu: 3/4H



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	173866 3/4H
GTIN	2050001710185
Razred artikla	16F

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42).
>Iznimna čvrstoća vrhova zubi, elastično ojačanje.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

Duljina	5090 mm
širina	34 mm

Debljina	1,1 mm
Kut nagiba	10 stupanj
Ozubljenje	combi
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile