

**List tračne pile 41×4115, Zubi po colu: 2/3H****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173870 2/3H
GTIN	2050001710192
Razred artikla	16F

**Opis****Izvedba:**

**RÖNTGEN &minus; bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge** s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42). <BR/>**>Iznimna čvrstoća vrhova zubi, elastično ojačanje.**

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

Duljina	4115 mm
širina	41 mm

Debljina	1,3 mm
Ozubljenje	combi
Kut nagiba	10 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile