

**Garant****Ručni razvrtač, podesivi, Ø DC: 31,5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 160600 31,5   |
| GTIN           | 4045197250957 |
| Razred artikla | 110           |

**Opis****Izvedba:**

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom. Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

**Tehnički opis**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Područje podešavanja Ø               | 31,5 - 37 mm              |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>             | 31,5 mm                   |
| Kvadratna drška □                    | 18 mm                     |
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub> | 98 mm                     |
| Ukupna duljina L                     | 280 mm                    |
| Prevlaka                             | bez prevlake              |
| Rezni materijal                      | HSS                       |
| Standard                             | Standard proizvođača      |
| Primjena kod vrste bušenja           | kod prolazne rupe         |
| Prsten u boji                        | nema                      |
| Vrsta proizvoda                      | Phillips vijcani nastavak |

**Podaci korisnika**

|  | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno                          |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Ulje                          | prikladno                          |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |