

**Garant****Ručni razvrtač, podesivi, Ø DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160600 10
GTIN	4045197250865
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom. Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Područje podešavanja Ø	10 - 11 mm
Kvadratna drška □	4,9 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	34 mm
Ukupna duljina L	115 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima