

Garant**Ručni razvrtač, podesivi, Ø DC: 55mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 160600 55 |
| GTIN | 4045197250988 |
| Razred artikla | 110 |

Opis**Izvedba:**

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom. Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Područje podešavanja Ø | 55 - 67 mm |
| Nazivni Ø D _c | 55 mm |
| Kvadratna drška □ | 32 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 125 mm |
| Ukupna duljina L | 400 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | Standard proizvođača |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Ulje | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |