

Garant**Strojni ureznik, nitriran, MF: 18X1,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 132880 18X1,5 |
| GTIN | 4045197074218 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Prednost:**

Suha obrada kod lijevanog željeza – može se raditi bez rashladnog sredstva. Zahvaljujući nitriranoj površini izuzetno otporan na trošenje.

Napomena:

s 4 oštrice.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø osnovne rupe | 16,5 mm |
| Nagib navoja | 1,5 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Broj steznih utora | 4 |
| Ø navoja | 18 mm |
| Ø drške D _s | 14 mm |
| Ukupna duljina L | 110 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 4-kutna drška <input type="checkbox"/> | 11 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | DIN 374 |
| Dubina navoja | 54 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Veličina navoja | M18×1,5 |
| Prevlaka | nitriran |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji | bijela |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| GG | prikladno | 13 m/min | K |
| GGG | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

