

**Pneumatska ravna brusilica G2424, stezna čeljust Ø 6 mm dugačko, tip: S200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079448 S200
GTIN	7322590013622
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.** S dugačkim, uskim vretenom, idealno za rupe, duljina 317 mm.

Ø stezne čahure 6mm.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Težina	0,96 kg
Radna buka	81 dB(A)
Izlazna snaga	850 W
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min

Oznaka proizvođača	G2424 S200
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm	079459 6
---	----------