



Pneumatska kutna brusilica, tip: 52639



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079327 52639
GTIN	616026526396
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompaktna i snažna kutna brusilica s nadzorom broja okretaja za konstantnu brzinu vrtnje i pod opterećenjem. **Ergonomska, tanka inačica** za ujednačeno rukovanje. S **izlazom ispušnog zraka podesivim za 360°** i toplinski izoliranom, okretnom drškom. Moguća obostrana primjena **antivibracijske podložne drške**.

Prihvat M14 s Lock-mehanizmom.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	1218 l/min
Oznaka proizvođača	52639
Težina	2,5 kg
maksimalne vibracije prema EN	2,3 m/s ²
minimalni Ø diska	125 mm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm

Radna buka	80 dB(A)
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Izlazna snaga	970 W
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica