

Garant**Nasadna čeljust za okrenute stezne module kruta, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361126 125
GTIN	4045197809377
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361150.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Obavezno pri steznim modulima zakrenutim za 180°.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Visina h_1	25 mm
Visina čeljusti h	45 mm
Duljina čeljusti l	68,5 mm
Širina čeljusti b	125 mm
Duljina l_1	43,5 mm

Vrsta proizvoda

Stezna čeljust