



Pneumatska kutna brusilica, tip: G2588-230



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica, čiji radni broj okretaja i pod teretom gotovo da i ne pada. Sigurnosni starter sprječava neželjeno uključivanje. Kutna brusilica izlazne snage 1700W. Dizajnirana za zahtjevnu uporabu i visoku stopu uklanjanja materijala. **Prihvat M14.**

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Težina	2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN	7,8 m/s ²
Radna buka	90 dB(A)
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	16 mm
maksimalna potreba za zrakom	2160 l/min
maksimalni Ø diska	230 mm

maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Izlazna snaga	1700 W
Oznaka proizvođača	G2588-230-M14
Priključak tlačnog zraka	1/2 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica