

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 1-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

 Ø drške D₂: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 22,25 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	8
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	3,175 mm
Ø navoja	25,4 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	22,25 mm
Standard	DIN 376

Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	76,2 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1-8 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

