

Garant**GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut γ : 60stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215540 60
GTIN	4045197809711
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Bezstupanjske površine izrađene su s pomoću izmjenjivih reznih pločica br. 215321 – 215398. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1335..
Kut γ	60 stupanj
najveći Ø d_1	47 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	52 mm

izvediva širina skošenja b	14,7 mm
Najmanji Ø D	17 mm
izvediva visina skošenja h	25,5 mm
izvediva dubina skošenja l	29,5 mm
Serija	Softcut®
Posmak zuba pri h_{max}	0,12 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 2,2Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826