



## Pneumatska ravna brusilica, tip: 53531



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079443 53531
GTIN	616026535312
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.** Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Ravna brusilica **visokih performansi** s maksimalnim brojem okretaja od **18.000 o/min**. Robusni, čvrsti **čelični produžetak** omogućava obradu **uz minimalne vibracije** na teško dostupnim mjestima.

#### Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

### Tehnički opis

Ø steznih kliješta	6 mm
Radna buka	84 dB(A)
Težina	2,2 kg
maksimalan broj okretaja	18000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	53531
Duljina	467 mm
maksimalne vibracije prema EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
maksimalna potreba za zrakom	1128 l/min
Izlazna snaga	744 W

Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica