


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 3×D, Ø DC m7: 33mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236615 33
GTIN	4047109277137
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Upotreba:

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Duljina drške L_s	68 mm
Ø drške D_s	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 100408 32-...

Korisna duljina L ₁	99 mm
Broj oštrica Z	1
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	33
Duljina izboja L _A	124 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1	239652 15IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8