



## Pneumatska ravna brusilica, tip: 60051



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079441 60051
GTIN	616026600515
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### **Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.**

Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.

**Kočnica rotora:** Motor se zaustavlja u roku sekunde nakon isključenja.

Mala brusilica s turbinskim pogonom bez prijenosa s maksimalnim brojem okretaja od **60.000 o/min.** Pneumatski pogon s keramičkim ležajevima i **patentiranim nadzorom nad brojem okretaja** za konstantan broj okretaja pod opterećenjem.

#### **Upotreba:**

**Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!**

#### **Dio isporuke:**

Uključivo potrebna nazuvica.

### Tehnički opis

Radna buka	78 dB(A)
Duljina	135 mm
Izlazna snaga	75 W
Ø steznih kliješta	3 mm
Oznaka proizvođača	60051
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja	60000 min <sup>-1</sup>

maksimalna potreba za zrakom	228 l/min
Težina	0,45 kg
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica