



Pneumatska ravna brusilica, tip: 52855



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079441 52855
GTIN	616026528550
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.

Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Regulirajuća ravna mini brusilica. Robusni pneumatski motor na komprimirani zrak bez ulja, bezstupanjsko podešenje okretaja od 35.000 – 60.000 o/min. Integrirani prekidač za uključivanje i isključivanje, s funkcijom memoriranja.

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Tehnički opis

Ø steznih klijesta	3 mm
maksimalan broj okretaja	60000 min ⁻¹
Težina	0,61 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Izlazna snaga	75 W
Radna buka	67 dB(A)
Duljina	114 mm
maksimalna potreba za zrakom	170 l/min

Oznaka proizvođača	52855
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica