

Garant**Nareznica 6g, M: M3,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 140300 M3,5 |
| GTIN | 4045197083081 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\ 3/4$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,6 mm

Vanjski \varnothing : 20 mm

Visina: 5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|-----------|
| Visina | 5 mm |
| nagib | 0,6 mm |
| Vanjski \varnothing | 20 mm |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |

| | |
|--------------------------|------------|
| Veličina navoja | M3,5 |
| Vrsta navoja | M |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |