

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Uvodni ureznik, bez prevlake, M: M3,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130160 M3,5
GTIN	4045197065568
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,6 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,9 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	2,9 mm
Ø navoja	3,5 mm
Nagib navoja	0,6 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	4 mm
Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	3 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS

Dubina navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima