

**Garant****Nareznica lijevi navoj, M-LH: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140620 M3
GTIN	4045197083623
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.

**1 3/4 uvodna navoja. s konusnim uvodnim dijelom s obiju strana** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.**Tehnički opis**

nagib	0,5 mm
Visina	5 mm
Vanjski Ø	20 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M3
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		