



List pile od tvrdog metala, tip: 165T40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

PTFE presvlaka (teflon): smanjuje trenje za brže i hladnije rezanje. Štiti od korozije i nakupljanja smole. Laserski rezani vibracijski utor: za manje vibracija i preciznije rezove. Utori su ispunjeni poliuretanom i djeluju kao amortizeri tako da sprečavaju vibracije da dođu do zubi od tvrdog metala. Kvalitetni laserski rezani čelik: zajamčeni precizni rezovi. Zubi od tvrdog metala pomiješani s kobaltom: ostaju oštri za dulje i čišće rezove. Optimizirano za akumulatorske alate, izuzetno tanka širina rezanja za duži rad baterije. Sve vrste drva: Meko / tvrdo drvo, šperploče, obložene ploče, melamin, MDF. Standardni listovi pile bez teflonske presvlake i vibracijskog utora.

Tehnički opis

Ø bušenja	15,87 mm
Broj zubi	40
Prikladnost materijala	drvo
Ø lista D	165 mm

Vrsta proizvoda

List kružne pile