

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-
područje utora D1 / D2: 144/200mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 274082 144/200 |
| GTIN | 4062406378646 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| minimalni 1. utor Ø D_1 | 144 mm |
| maksimalni 1. utor Ø D_2 | 200 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 120 mm |
| Primjena | lijevi |
| Ključ sustava | da |
| Širina utora w | 8 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

