

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čelono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-
područje utora D1 / D2: 184/250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274082 184/250
GTIN	4062406378653
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	184 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	250 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	120 mm
Primjena	lijevi
Ključ sustava	da
Širina utora w	8 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

