

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M5
GTIN	4062406380526
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

**Upotreba:**

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

**Standard:****DIN 22417 A**

Duljina drške: 100 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 8,3 mm

Ø drške: 10 mm

**Tehnički opis**

Duljina drške	100 mm
za vijke	M5
Ø drške	10 mm
Visina glave unutarnja mjera F	8,3 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ