

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M12
GTIN	4062406380564
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Duljina drške: 160 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 16,55 mm

Ø drške: 19 mm

Tehnički opis

za vijke	M13
Duljina drške	160 mm
Visina glave unutarnja mjera F	16,55 mm
Ø drške	19 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ