

Garant**Nareznica 6-kut, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140920 M8
GTIN	4045197083883
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Vanjski šestokut za normirane dimenzije ključa. **Bez zasjeka. 1 3/4 uvodna navoja.**

Napomena:

Za popravak oštećenih navoja ili za narezivanje na teško dostupnim mjestima.

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,25 mm

Širina ključa: 21 mm

Visina: 9 mm

Tehnički opis

nagib	1,25 mm
Visina	9 mm
Širina ključa	21 mm
Veličina navoja	M8
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 382
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		