

**Precizan lokot s cilindar uloškom, jednako zatvaranje, Ø kućišta: 45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085812 45
GTIN	2050000971945
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

Cilindričan lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje, niklano kućište od mjedi, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan. S integriranim uloškom br. 950050 (bez uloška kod br. 085816) za individualnu prilagodbu/ugradnju u vaš postojeći sustav zaključavanja DOM. Individualna mogućnost opremanja s uloškom br. 950050 prema vašim potrebama.

**Napomena:**

Za individualne uloške pogledajte br. 950050 i br. 950072, **grupa 95 u katalogu opremanja pogona br. 3.**

**Tehnički opis**

Dvostruko blokirani luk	da
Materijal luka	Čelik
Materijal kućišta	Mjed, niklana
Broj ključeva	2
Isporuka bez utičnog uloška	ne
Ø kućišta	45 mm
Krug brojeva za zaključavanje	HO 001 - 200

prikladno za uloške	da
Vrsta zatvaranja	Cilindrična brava sa zaticom
Kaljeni luk	da
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	da
Ø luka	6 mm
Zaključavanje	jednako zatvaranje
Broj lokota	1
Vrsta proizvoda	Lokot