

**Garant****Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, M: M27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130180 M27
GTIN	4045197066084
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	3 mm
Ø navoja	27 mm
Ø osnovne rupe	24 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	16 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	54 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M27
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima