

Garant**Nareznica, G: G3/8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 142060 G3/8 |
| GTIN | 4045197084668 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Šesterokutna nareznica bez konusnog uvodnog dijela, za popravljanje navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Standard: DIN 382

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 16,66 mm

Širina ključa: 41 mm

Visina: 14 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|----------|
| Visina | 14 mm |
| Širina ključa | 41 mm |
| Ø navoja | 16,66 mm |
| Navoji po colu | 19 |
| Veličina navoja | G3/8 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Razred tolerancije | A |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta navoja | G |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 382 |
| Vrsta proizvoda | Narezница |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |