

**Garant****Nareznica, G: G3/8**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Razred artikla	11K

## Opis

### Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

### Upotreba:

**Za cilindrični Whitworth cijevni navoj** DIN ISO 228/dio 1.

## Tehnički opis

Navoji po colu	19
Ø navoja	16,66 mm
Visina	14 mm
Vanjski Ø	45 mm
Veličina navoja	G3/8
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	A

Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		