

Garant
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 14X1,25

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130470 14X1,25 |
| GTIN | 4045197067050 |
| Razred artikla | 11G |

Opis
Izvedba:

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz komada.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,8 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø osnovne rupe | 12,8 mm |
| Ø navoja | 14 mm |
| Nagib navoja | 1,25 mm |
| Ø drške D _s | 11 mm |
| Ukupna duljina L | 70 mm |
| 4-kutna drška □ | 9 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 2181 |
| Dubina navoja | 28 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Veličina navoja | M14×1,25 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | D |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni | prikladno |
| Ulje | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |