

**Garant****Nareznica, G: G1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142050 G1
GTIN	4045197084637
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s uvodnim konusnim djelom s obje strane</B> za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. <B>1 3/4</B> uvodna navoja.</B>

**Upotreba:**

<B>Za cilindrični Whitworth cijevni navoj</B> DIN ISO 228/dio 1.

Standard: EN 24231

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 33,25 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 18 mm

**Tehnički opis**

Visina	18 mm
Ø navoja	33,25 mm
Navoji po colu	11

Vanjski Ø	65 mm
Veličina navoja	G1
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	A
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		