

**Garant****Nareznica, UNC: 5-40****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 142520 5-40   |
| GTIN           | 4045197084743 |
| Razred artikla | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,18 mm

Vanjski Ø: 20 mm

Visina: 5 mm

**Tehnički opis**

|                |         |
|----------------|---------|
| Ø navoja       | 3,18 mm |
| Navoji po colu | 40      |
| Visina         | 5 mm    |
| Vanjski Ø      | 20 mm   |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smjer rezanja            | desno      |
| Vrsta navoja             | UNC        |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal          | HSS        |
| Standard                 | EN 22568   |
| Razred tolerancije       | 2A         |
| Vrsta proizvoda          | Narezница  |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |