

Garant**VHM svrdlo za izvlačenje puknutih ureznika, TiAlN, za ureznik: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149830 M10
GTIN	4045197326959
Razred artikla	11L

Opis**Izvedba:**

Čvrsta cilindrična drška sa šesterokutom za prihvat u steznu glavu i samocentrirajućom reznom oštricom.

Upotreba:

Za **izbušivanje puknutih ureznika**. **Potrebno je vrlo stabilno stezanje alata**, suha rupa i očišćena od ulja za rezanje.

Napomena:

v_c za materijal < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Obavezno nošenje zaštitnih naočala.

Standard: Standard proizvođača

Duljina žlijeba za odvođenje L_c : 25 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s : 9 mm

Tehnički opis

za ureznik	M10
Tolerancija drške	h6
Ø drške D_s	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	25 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Izvrtač navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno	10-28 m/min	H
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		