

**Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 6,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150175 6,3
GTIN	4045197085719
Razred artikla	12M

Opis**Izvedba:**

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Upuštač kao povoljnija industrijska alternativa.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Tehnički opis

za vijke s upuštenom glavom DIN 7991	M3
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,09 mm/okr
Najmanji Ø upuštanja	1,5 mm
Vanjski Ø	6,3 mm
Tolerancija drške	h9
Ø drške D _s	5 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		