

HW **Pickardt** SK

Stupanj udara 0 – 9, visina natpisa: 2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085465 2
GTIN	4250191110040
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Najviši stupanj kvalitete zbog CNC graviranja i poboljšanih glava. Jednostavna upotrebu zahvaljujući dodatnim znakovima i erodiranim udarnim dijelovima. Širina kotača = visina znakova + 3 mm.

Upotreba:

Korisno rješenje za varijabilno označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Napomena:

Kružni žigovi sa slovima (3 kotačića) ili posebnim znakovima isporučivi su na upit.

Tehnički opis

Visina natpisa	2 mm
Ø osnovne rupe	10 mm
Vanjski Ø stupnja udarca	78 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje	1200 N/mm ²
Vrsta proizvoda	Udarni kotač

