

**Precizan lokot različito zatvaranje, Ø kućišta: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085850 40
GTIN	4003482034408
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.

Serija 217 Karat nije isporučiva u posebnoj izvedbi.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo **jednu** bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Dio isporuke:

Lokot s 2 ključa.

Tehnički opis

Materijal luka	Čelik, kromiran
s poklopcem za ključanicu	ne
Broj ključeva	2
prikladno za uloške	ne
Ø kućišta	40 mm

Dvostruko blokirani luk	da
Mehanizam za zaključavanje	precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Ø luka	6 mm
Kaljani luk	da
Materijal kućišta	Mjed
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Broj lokota	1
Zaključavanje	različito zatvaranje
Serijski broj	217 karata
Vrsta proizvoda	Lokot