



Pneumatski iglasti čistač korozije, tip: P2541



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Lagani **iglasti otklanjač korozije** za uklanjanje prljavštine od zavarivanja, korozije i boje.

Bezalatna promjena igle. Iznimna sposobnost prigušivanja vibracija za optimalnu sigurnost kod svake uporabe.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Duljina	370 mm
Radna buka	85 dB(A)
Udarna frekvencija	40 Hz
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	3,1 m/s ²
Težina	2,35 kg
Oznaka proizvođača	P2541
maksimalna potreba za zrakom	480 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col

Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Skidač korozije

Pribor

Set igala mjera 180 mm	079729 180
------------------------	------------