

Garant**List strojne pile, HSS, duljina L / zubi po colu: 300/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	171000 300/10
GTIN	4045197094780
Razred artikla	11R

Opis**Izvedba:**

GARANT – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**.

Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

Ozubljenje: normalno

širina: 25 mm

Debljina: 1,6 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

Tehnički opis

Stezna rupa Ø	8,5 mm
širina	25 mm
Zupci po colu	10
Duljina D (L)	300 mm
Debljina	1,6 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno