

TRICOFLEX

Crijevo od tkanine plavo, Soft, PVC 50 m, Duljina 50 m, Unutarnji Ø crijeva: 9mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080036 9
GTIN	3506111047325
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C. Super Nobelair Soft, **vrlo fleksibilno zbog Full Soft tehnologije** i pri niskim temp. Za primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Radni tlak 15 bara.

Tehnički opis

Materijal	Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima
Područje temperature	-15 - 60 °C
Boja	plava
Vanjski Ø crijeva	15 mm
Unutarnji Ø crijeva	9 mm
Duljina crijeva	50 m
maksimalan radni tlak	15 bar
Atribut imena proizvoda	Duljina 50 m

Vrsta proizvoda

Crijevo