

Garant**List strojne pile, HSS, duljina L / zubi po colu: 500/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	171000 500/10
GTIN	4045197094995
Razred artikla	11R

Opis**Izvedba:**

GARANT – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**.

Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

Ozubljenje: normalno

širina: 38 mm

Debljina: 2 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

Tehnički opis

širina	38 mm
Debljina	2 mm
Duljina D (L)	500 mm
Zupci po colu	10
Stezna rupa Ø	10,5 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno