

Garant**List strojne pile, HSS, duljina L / zubi po colu: 425/6****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 171000 425/6 |
| GTIN | 4045197094919 |
| Razred artikla | 11R |

Opis**Izvedba:**

GARANT – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**.

Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

Ozubljenje: normalno

širina: 32 mm

Debljina: 2 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Debljina | 2 mm |
| Zupci po colu | 6 |
| Stezna rupa Ø | 8,5 mm |
| širina | 32 mm |
| Duljina D (L) | 425 mm |
| Ozubljenje | normalno |
| Rezni materijal | HSS |
| Vrsta proizvoda | List strojne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| mokro maksimalno | prikladno |