



List strojne pile, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 400/6



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 171100 400/6 |
| GTIN | 7311518113933 |
| Razred artikla | 16D |

Opis

Izvedba:

BAHCO bimetal – HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoću, a tijelo je **vrlo elastično** te krajnje otporno na lom čak i **kod velikog posmaka**.

Ozubljenje: normalno

širina: 32 mm

Debljina: 1,6 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Duljina D (L) | 400 mm |
| širina | 32 mm |
| Zupci po colu | 6 |
| Debljina | 1,6 mm |
| Stezna rupa Ø | 8,5 mm |
| Ozubljenje | normalno |
| Rezni materijal | Bimetal |
| Vrsta proizvoda | List strojne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G) | prikladno |
| CuZn | prikladno |
| Uni | prikladno |
| mokro maksimalno | prikladno |