

## Plosnati magnet bez navoja, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085920 16
GTIN	2050000964923
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo<sub>5</sub>).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

### Tehnički opis

Težina	6,5 g
Ø	16 mm
Nazivna sila stezanja	60 N
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Materijal površine	pociočano
Materijal jezgre magneta	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

