



## List strojne pile, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 450/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171100 450/4
GTIN	7311518114114
Razred artikla	16D

### Opis

#### Izvedba:

**BAHCO bimetal** – HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoću, a tijelo je **vrlo elastično** te krajnje otporno na lom čak i **kod velikog posmaka**.

Ozubljenje: normalno

širina: 38 mm

Debljina: 2 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

### Tehnički opis

Stezna rupa Ø	10,5 mm
Debljina	2 mm
Duljina D (L)	450 mm
Zupci po colu	4
širina	38 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Bimetal
Vrsta proizvoda	List strojne pile

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno