



List strojne pile, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 450/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171100 450/6
GTIN	7311518114053
Razred artikla	16D

Opis

Izvedba:

BAHCO bimetal – HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoću, a tijelo je **vrlo elastično** te krajnje otporno na lom čak i **kod velikog posmaka**.

Ozubljenje: normalno

širina: 32 mm

Debljina: 1,6 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

Tehnički opis

Stezna rupa Ø	10,5 mm
Duljina D (L)	450 mm
Debljina	1,6 mm
širina	32 mm
Zupci po colu	6
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Bimetal
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno