

Plosnati magnet bez navoja, SmCo₅, Ø: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085920 20
GTIN	2050000965203
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pocičana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	90 N
Visina	6 mm
Ø	20 mm
Materijal površine	pocičano
Težina	15 g
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

