



## List strojne pile za Kasto, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 575/6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171250 575/6
GTIN	7311518114541
Razred artikla	16D

### Opis

#### Izvedba:

**BAHCO bimetal** – HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoću, a tijelo je **vrlo elastično** te krajnje otporno na lom čak i **kod velikog posmaka**.

#### Napomena:

**Specijalno za Kasto-strojeve** (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

**Važno:** Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

Ozubljenje: normalno

širina: 50 mm

Debljina: 2,5 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

### Tehnički opis

širina	50 mm
Debljina	2,5 mm
Stezna rupa Ø	10,5 mm
Zupci po colu	6
Duljina D (L)	575 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Bimetal
Vrsta proizvoda	List strojne pile

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		