

## Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085910 10
GTIN	2050000965043
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

### Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Visina	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	4 N
Materijal površine	pocinčano
Ø	10 mm
Težina	2 g
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

