

**Garant**
**List strojne pile za Kasto, HSS, duljina L / zubi po colu: 500/8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	171150 500/8
GTIN	4045197095244
Razred artikla	11R

**Opis**
**Izvedba:**

**GARANT** – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**.

Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

**Napomena:**

**Specijalno za Kasto-strojeve** (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

**Važno:** Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

Ozubljenje: normalno

širina: 50 mm

Debljina: 2,5 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

**Tehnički opis**

Zupci po colu	8
Debljina	2,5 mm
širina	50 mm
Duljina D (L)	500 mm
Stezna rupa Ø	10,5 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	List strojne pile

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		